

Garant**Kuusiohylsy 3/8 tuumaa Surface Drive, Avainkoko: 9mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	637125 9
GTIN	4045197497246
Tuoteluokka	61A

Kuvaus**Malli:**

Taottu korkealaatuisesta teräksestä. Sisänelikulma **DIN 3120**.

Surface Drive -avainaukko mahdollistaa lujemman kiinnittymisen ja korkeamman vaikutusvoiman. Vääntövoima kohdistuu ruuvien ja muttereiden sivuihin, ei murtumisalttiisiin kulmiin. Surface Drive -hylsyillä voidaan kiristää ja löysätä myös välikokoja, esim. tuumakokoja (A/F, BSF, BSW) ja kuluneita muttereita.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Tekninen kuvaus

Ø poistopuolella	13,4 mm
Avainkoko	9 mm
Pituus	25,5 mm
Vääntönelikulma	3/8 tuuma
6-kulmainen vaihtohylsyprofiili	Surfacedrive
Standardi	DIN 3124
Irrotusprofiili	Kuusikulmainen holkkiavain Surfacedrive

Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	kromattu
Tuotetyyppi	Avainhylsy