



## Kaksipäinen kiintoavain DIN 895, Avainkoot: 30X36mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	613000 30X36
GTIN	4045197384652
Tuoteluokka	62A

### Kuvaus

**Malli:**

Muottiintaottu; kidan asento 15°, kestävä varsi.

**Standardi:****DIN 895****Raaka-aine:**

Erikoisterästä (vetolujuus 1200 – 1400 N/mm<sup>2</sup>).

Musta pinta.

### Tekninen kuvaus

Avainkoko <sub>2</sub>	36 mm
Avainkoko <sub>1</sub>	30 mm
kidan enimmäiskorkeus h	13,5 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Avaimen pituus L	320 mm
Standardi	DIN 895
Kidan asento 1	15 astetta
Kidan asento 2	15 astetta
Raaka-aine	erikoisterästä
Pinta	mustattu
Tuotetyyppi	Ruuviavain

