



## Yksipäinen kiintoavain täyseristetyt, Avainkoko: 17mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	613330 17
GTIN	4035894044720
Tuoteluokka	66A

### Kuvaus

**Malli:**

Muottiintaottu, kromattu, **muovieriste, enint. 1000 voltia - standardi DIN EN 60900 / VDE 0682-201.**

**Raaka-aine:**

Vanadiini-kromiterästä.

### Tekninen kuvaus

Pään paksuus $h_{max}$	10,7 mm
Avainkoko	17 mm
Avaimen pituus L	160 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Standardi	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Kidan asento	15 astetta
Valmistusmenetelmä	muottiintaottu
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	kromattu, muovieriste
Tuotetyyppi	Ruuviaivain

