



## Kuusiohylsy 3/8 tuumaa, Avainkoko: 14mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	637200 14
GTIN	4018754002955
Tuoteluokka	63A

### Kuvaus

#### Malli:

Taottu korkealaatuisesta teräksestä. Sisänelikulma **DIN 3120**. Ihanteellinen syiden suunta erityisen taontatavan ansiosta. Tiukatoleranssiset avainkoot sekä ruuveja ja muttereita säästävä **AS-drive**-profiili. Jännityksetön ja kieroutumaton, öljykylvyssä karkaistu, sovitustarkkuudeltaan erinomainen. Kauttaaltaan pintaviimeistely.

#### Standardi:

#### DIN 3124

#### Raaka-aine:

HPQ®-suurtehoterästä, nikkelin päällä hilseilemätön kromaus.

#### Huomautus:

**HUOMIO!**

Tälle tuotteelle on myös olemassa vaihtoehto GARANTilta!

Suositteltu tuotenumero: 637229

### Tekninen kuvaus

Avainkoko	14 mm
Pituus	30 mm
Ø poistopuolella	19,4 mm
Vääntönelikulma	3/8 tuuma

Standardi	DIN 3124
Irrotusprofiili	6-kulmainen holkkiavain
Raaka-aine	Kestävää HPQ®-terästä.
Pinta	krominiklattu
AS-Drive-profiili	kyllä
Tuotetyyppi	Avainhylsy