



Yksipäinen kiintoavain, Avainkoko: 90mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	613300 90
GTIN	4045197385048
Tuoteluokka	62A

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu; kidan asento 15°, kestävä varsi.

Raaka-aine:

Erikoisterästä (vetolujuus 1200 – 1400 N/mm²). Musta pinta.

Tekninen kuvaus

Avaimen pituus L	720 mm
Pään paksuus h _{max}	24 mm
Avainkoko	90 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Kidan asento	15 astetta
Valmistusmenetelmä	muottiintaottu
Raaka-aine	erikoisterästä
Pinta	mustattu
Tuotetyyppi	Ruuviavain