

Garant**Kuusiohylsy 3/8 tuumaa Surface Drive, Avainkoko: 22mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 637125 22 |
| GTIN | 4045197497482 |
| Tuoteluokka | 61A |

Kuvaus**Malli:**

Taottu korkealaatuisesta teräksestä. Sisänelikulma **DIN 3120**.

Surface Drive -avainaukko mahdollistaa lujemman kiinnittymisen ja korkeamman vaikutusvoiman. Vääntövoima kohdistuu ruuvien ja muttereiden sivuihin, ei murtumisalttiisiin kulmiin. Surface Drive -hylsillä voidaan kiristää ja löysätä myös välikokoja, esim. tuumakokoja (A/F, BSF, BSW) ja kuluneita muttereita.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------------------|--|
| Avainkoko | 22 mm |
| Pituus | 31 mm |
| Ø poistopuolella | 29,6 mm |
| Vääntönelikulma | 3/8 tuuma |
| 6-kulmainen vaihtohylsyprofiili | Surfacedrive |
| Standardi | DIN 3124 |
| Irrotusprofiili | Kuusikulmainen holkkiavain Surfacedrive |

| | |
|-------------|-----------------------|
| Raaka-aine | kromivanadiiniterästä |
| Pinta | kromattu |
| Tuotetyyppi | Avainhylsy |