



## Yksipäinen kiintoavain, Avainkoko: 11 mm



### Tilaustiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 613300 11     |
| GTIN         | 4045197384775 |
| Tuoteluokka  | 62A           |

### Kuvaus

**Malli:**

Muottiintaottu; kidan asento 15°, kestävä varsi.

**Standardi:**

**DIN 894**

**Raaka-aine:**

Erikoisterästä (vetolujuus 1200 – 1400 N/mm<sup>2</sup>). Musta pinta.

### Tekninen kuvaus

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Avainkoko                     | 11 mm          |
| Pään paksuus h <sub>max</sub> | 5,5 mm         |
| Avaimen pituus L              | 120 mm         |
| Avainkoon mitat               | metriset mitat |
| Standardi                     | DIN 894        |
| Kidan asento                  | 15 astetta     |
| Valmistusmenetelmä            | muottiintaottu |
| Raaka-aine                    | erikoisterästä |
| Pinta                         | mustattu       |
| Tuotetyyppi                   | Ruuviaivain    |

