

**Kaksipäinen kiintoavain DIN 895, Avainkoot: 22X24mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	613000 22X24
GTIN	4045197384591
Tuoteluokka	62A

Kuvaus**Malli:**

Muottiintaottu; kidan asento 15°, kestävä varsi.

Standardi:**DIN 895****Raaka-aine:**

Erikoisterästä (vetolujuus 1200 – 1400 N/mm²).

Musta pinta.

Tekninen kuvaus

Avainkoko ₂	24 mm
kidan enimmäiskorkeus h	9,5 mm
Avainkoko ₁	22 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Avaimen pituus L	230 mm
Standardi	DIN 895
Kidan asento 1	15 astetta
Kidan asento 2	15 astetta
Raaka-aine	erikoisterästä
Pinta	mustattu
Tuotetyyppi	Ruuviaivain

