



Yksipäinen kiintoavain täyseristetyt, Avainkoko: 10mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	613330 10
GTIN	4035894044652
Tuoteluokka	66A

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu, kromattu, **muovieriste, enint. 1000 voltia - standardi DIN EN 60900 / VDE 0682-201.**

Raaka-aine:

Vanadiini-kromiterästä.

Tekninen kuvaus

Avainkoko	10 mm
Avaimen pituus L	110 mm
Pään paksuus h_{max}	8,9 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Standardi	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Kidan asento	15 astetta
Valmistusmenetelmä	muottiintaottu
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	kromattu, muovieriste
Tuotetyyppi	Ruuviaivain

