

Koken**Liitinsokka hylsille, 1 tuuma****Tilaustiedot**

Tilausnumero	653900
GTIN	4045197236838
Tuoteluokka	63R

Kuvaus**Malli:**

Luja rakenne, joka sopii erityisesti sähkö- ja paineilmakäyttöisiin iskuruuvaimiin. Kiinnitetään poikittaisporauksen ja rengasuran avulla. Sisänelikulma DIN 3121.

Kiinnitettävä turvallisuussyistä ehdottomasti sopivalla liitinsokalla ja kumirenkaalla.

Standardi:**DIN 3129****Sopii :**

Holkit 24 – 60 mm, jatkokappaleet, murrosnivel ja liitinkappale.

Sopii :

Holkeille (avainkoko): 24 – 60 mm

ja nrot 653400 – 3650

Ø: 5,5 mm

Pituus: 45 mm

Tekninen kuvaus

Ø	5,5 mm
Pituus	45 mm

