

**Koken****IMPACT-avainhylsy, 6-kulmainen, 1 1/2 tuumaa, Avainkoko: 41mm**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	653950 41
GTIN	4991644465033
Tuoteluokka	63R

## Kuvaus

**Malli:**

Luja rakenne, joka sopii erityisesti sähkö- ja paineilmakäyttöisiin iskuruuvaimiin. Kiinnitetään poikittaisporauksen ja rengasuran avulla. Sisänelikulma DIN 3121.

**Kiinnitettävä turvallisuussyistä ehdottomasti sopivalla liitinsokalla ja kumirenkaalla.**

**Standardi:**

**DIN 3129**

**Raaka-aine:**

Kromimolybdeeniteräs, pinta mangaanifosfatoitu.

**Huomautus:**

Myös muita kokoja ja malleja on haluttaessa saatavissa.

## Tekninen kuvaus

Pituus	80 mm
Avainkoko	41 mm
Ø poistopuoella	68 mm
Vääntönelikulma	1.1/2 tuuma
Irrotusprofiili	6-kulmainen holkkiavain

soveltuu käytettäväksi koneissa	kyllä
Tuotetyyppi	Avainhylsy

---

## Tarvikkeet

Liitinsokka hylsille, 1 1/2 tuumaa Ø×Pituus 7X75 mm	653995 7X75
Kumirengas 1 1/2 tuuman hylsille Ø 95 mm	653990 95