

**HOLEX****Liuskahiomarulla huopa, aaltomainen, Ø 100×50 mm, Rakeistus-vertailu: 100****Tilaustiedot**

Tilausnumero	568479 100
GTIN	4045197680686
Tuoteluokka	52E

**Kuvaus****Malli:**

Vakiomitta Ø 100×100 mm tai kapea malli Ø 100×50 mm pienten pintojen työstöön. Kiinnitysreiän Ø 19 mm kiilauralla.

**Sininmuotoinen hiomahuopa** ilman leikattua reunaa. Kyllästetty normaalikorundilla (A).

**Käyttö:**

**Mattaukseen** ja **kiillotukseen** ilman apuaineita.

**Huomautus:**

Leveyden mukauttamiseksi kapeilla rullilla Ø 100×50 mm käytettävä välirengassarjaa nro 568439.

**Tekninen kuvaus**

Hioma-aineen alusta	Puhdistus-huopa
Suosittelut kierrosluku	2800 min <sup>-1</sup>
Rakeistus-vertailu	100
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
Telan Ø	100 mm
Telan leveys	50 mm

Tuotenimen määrite	Ø 100×50 mm
Tuotetyyppi	Huopaliuskakaralaikka

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	sopii rajoituksin		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
lakka	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		