

HOLEX**Liuskahiomarulla huopa, aaltomainen, Ø 100×50 mm, Rakeistus-vertailu: 400**

Tilaustiedot

Tilausnumero	568479 400
GTIN	4045197680709
Tuoteluokka	52E

Kuvaus

Malli:

Vakiomitta Ø 100×100 mm tai kapea malli Ø 100×50 mm pienten pintojen työstöön. Kiinnitysreiän Ø 19 mm kiilauralla.

Sininmuotoinen hiomahuopa ilman leikattua reunaa. Kyllästetty piikarbidilla (SiC).

Käyttö:

Mattaukseen ja kiillotukseen ilman apuaineita.

Huomautus:

Leveyden mukauttamiseksi kapeilla rullilla Ø 100×50 mm käytettävä välirengassarjaa nro 568439.

Tekninen kuvaus

Hioma-aineen alusta	Puhdistus-huopa
Suositteltu kierrosluku	2800 min ⁻¹
Rakeistus-vertailu	400
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %

Telan Ø	100 mm
Telan leveys	50 mm
Tuotenimen määrite	Ø 100×50 mm
Tuotetyyppi	Huopaliuskakara-laikka

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	sopii rajoituksin		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
lakka	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		