



Mittausanturi FMT, Suurin kiristysmomentti: 2Nm



Tilaustiedot

Tilausnumero	654350 2
GTIN	5060922232892
Tuoteluokka	66D

Kuvaus

Malli:

- Staattiset anturit, joissa johto (2 m), suoraan liitettävissä laitteisiin nro 654300 ja nro 654340 (automaattinen kalibrointitietojen tunnistus).
- Suoraan kiinnitettävissä työtasolle kolmella ruuvilla (ei sisälly toimitukseen).

Toimituksen sisältö:

Mukana UKAS-kalibrointitodistus oikealle.

Koosta 150 alkaen mukana ruuvaussimulaattori sähkö- ja paineilmakäyttöisten ruuvaimien tarkastukseen. Kestävässä muovilaukussa.

Huomautus:

Ei sovellu iskuruuvaimiin!

Tekninen kuvaus

Suurin kiristysmomentti	2 Nm
Nelikulmaliitântä	1/4 tuuma
Mittausalue	0,04 - 2 Nm
Kuusikulmaliitântä	1/4 tuuma
Kalibrointi	O4
Kiristyssuunta	Kiristys myötäpäivään
Mittaustarkkuus vääntömomentti	±0,5 %
Tarkastustodistus	Valmistajan tarkastuspöytäkirja

Tuotetyyppi

Vääntömomentin tarkistuslaite

PalvelutKalibrointi oikealla Vääntömomentin tarkistuslaite/-anturi
Tyyppi 400

020120 400

Tarvikkeet

Ruuvaustapaussimulaattori Suurin kiristysmomentti 2 Nm

654352 2