



Mitta-anturi, Suurin kiristysmomentti: 20Nm



Tilaustiedot

Tilausnumero	654255 20
GTIN	4018754224418
Tuoteluokka	63B

Kuvaus

Malli:

Suuri tarkkuus mittausarvojen analysoinnin ja digitoinnin ansiosta suoraan mitta-anturissa. Kestää hyvin poikittaisvoimaa erittäin litteän rakenteensa ansiosta.

Sopii:

Työpajan tarkistuslaite nro 654250.

Huomautus:

Testaus- ja mittausrakenteet muilla mitta-alueilla tilattava erikseen.

Tekninen kuvaus

Paino	1,7 kg
Nelikulmaliitäntä	1/4 tuuma
Mittausalue	0,4 - 20 Nm
Suurin kiristysmomentti	20 Nm
Kiristyssuunta	Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen
Tarkastustodistus	Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Kalibrointi	O4

Tuotetyyppi

Vääntömomentin tarkistuslaite

PalvelutKalibrointi molemmin puolinVääntömomentin
tarkistuslaite/-anturi Suurin kiristysmomentti 400/2 Nm

020140 400/2

DAkkS-kalibrointi molemmin puolinVääntömomentin
tarkistuslaite/-anturi Suurin kiristysmomentti 0,1-1100/2
Nm

020150 0,1-1100/2