



## Mitta-anturi, Suurin kiristysmomentti: 100Nm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	654255 100
GTIN	4018754224395
Tuoteluokka	63B

### Kuvaus

**Malli:**

Suuri tarkkuus mittausarvojen analysoinnin ja digitoinnin ansiosta suoraan mitta-anturissa. Kestää hyvin poikittaisvoimaa erittäin litteän rakenteensa ansiosta.

**Sopii:**

Työpajan tarkistuslaite nro 654250.

**Huomautus:**

Testaus- ja mittausslaitteet muilla mitta-alueilla tilattava erikseen.

### Tekninen kuvaus

Paino	2,5 kg
Suurin kiristysmomentti	100 Nm
Mittausalue	2 - 100 Nm
Nelikulmaliitântä	3/8 tuuma
Kiristyssuunta	Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen
Tarkastustodistus	Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Kalibrointi	O4

Tuotetyyppi	Vääntömomentin tarkistuslaite
-------------	-------------------------------

## Palvelut

Kalibrointi molemmin puolinVääntömomentin tarkistuslaite/-anturi Suurin kiristysmomentti 400/2 Nm	020140 400/2
---	--------------

DAkS-kalibrointi molemmin puolinVääntömomentin tarkistuslaite/-anturi Suurin kiristysmomentti 0,1-1100/2 Nm	020150 0,1-1100/2
---	-------------------

## Tarvikkeet

Nelikulma-adapteri kalibrointiin Tyyppi 1	654383 1
---	----------