

**Liuskahiomarulla, huopa (A), Ø 100×50 mm, Rakeistus-vertailu: 180****Tilastiedot**

Tilausnumero	568474 180
GTIN	4045197680631
Tuoteluokka	52E

Kuvaus**Malli:**

Vakiomitta Ø 100×100 mm tai kapea malli Ø 100×50 mm pienten pintojen työstöön.

Kiinnitysreiän Ø 19 mm kiilauralla.

Huopa on kyllästetty normaalikorundilla (A).

Käyttö:

Hienorakenteinen huopa **kevyisiin puhdistustöihin** ja **tasalaatuiseen pinnan viimeistelyyn**.

Huomautus:

Leveyden mukauttamiseksi kapeilla rullilla Ø 100×50 mm käytettävä välirengassarjaa nro 568439.

Tekninen kuvaus

Suositteltu kierrosluku	2800 min ⁻¹
Hioma-aineen alusta	Puhdistus-huopa
Rakeistus-vertailu	180
Hioma-aineen lyhenne	A

Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
Telan Ø	100 mm
Telan leveys	50 mm
Tuotenimen määrite	Ø 100×50 mm
Porauksen Ø	19 mm
Tuotetyyppi	Huopaliuskakaralaikka

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	sopii rajoituksin		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
lakka	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		