



Mittausanturi FMT, Suurin kiristysmomentti: 25Nm



Tilaustiedot

Tilausnumero	654350 25
GTIN	5060922232939
Tuoteluokka	66D

Kuvaus

Malli:

- Staattiset anturit, joissa johto (2 m), suoraan liitettävissä laitteisiin nro 654300 ja nro 654340 (automaattinen kalibrointitietojen tunnistus).
- Suoraan kiinnitettävissä työtasolle kolmella ruuvilla (ei sisälly toimitukseen).

Toimituksen sisältö:

Mukana UKAS-kalibrointitodistus oikealle.

Koosta 150 alkaen mukana ruuvaussimulaattori sähkö- ja paineilmakäyttöisten ruuvaimien tarkastukseen. Kestävässä muovilaukussa.

Huomautus:

Ei sovellu iskuruuvaimiin!

Tekninen kuvaus

Mittausalue	1,25 - 25 Nm
Kuusikulmaliitântä	1/4 tuuma
Suurin kiristysmomentti	25 Nm
Nelikulmaliitântä	1/4 tuuma
Nelikulmaliitântä	3/8 tuuma
Kalibrointi	O4
Kiristyssuunta	Kiristys myötäpäivään
Mittaustarkkuus vääntömomentti	±0,5 %

Tarkastustodistus	Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Tuotetyyppi	Vääntömomentin tarkistuslaite

Palvelut

DAkKS-kalibrointi oikeallaVääntömomentin tarkistuslaite/-anturi Tyyppi 1000	020130 1000
Kalibrointi oikeallaVääntömomentin tarkistuslaite/-anturi Tyyppi 400	020120 400
DAkKS-kalibrointi molemmin puolinVääntömomentin tarkistuslaite/-anturi Suurin kiristysmomentti 1000/2 Nm	020150 1000/2
DAkKS-kalibrointi oikeallaVääntömomentin tarkistuslaite/-anturi Tyyppi 0,1-1100	020130 0,1-1100
DAkKS-kalibrointi molemmin puolinVääntömomentin tarkistuslaite/-anturi Suurin kiristysmomentti 0,1-1100/2 Nm	020150 0,1-1100/2

Tarvikkeet

Ruuvaustapaussimulaattori Suurin kiristysmomentti 25 Nm	654352 25
---	-----------