



Mitta-anturi, Suurin kiristysmomentti: 1100Nm



Tilaustiedot

Tilausnumero	654255 1100
GTIN	4018754224425
Tuoteluokka	63B

Kuvaus

Malli:

Suuri tarkkuus mittausarvojen analysoinnin ja digitoinnin ansiosta suoraan mitta-anturissa. Kestää hyvin poikittaisvoimaa erittäin litteän rakenteensa ansiosta.

Sopii:

Työpajan tarkistuslaite nro 654250.

Huomautus:

Testaus- ja mittausslaitteet muilla mittausalueilla tilattava erikseen.

Tekninen kuvaus

Nelikulmaliitântä	3/4 tuuma
Suurin kiristysmomentti	1100 Nm
Mittausalue	25 - 1100 Nm
Paino	3,1 kg
Kiristyssuunta	Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen
Tarkastustodistus	Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Kalibrointi	O4

Tuotetyyppi	Vääntömomentin tarkistuslaite
-------------	-------------------------------

Palvelut

DAkS-kalibrointi molemmin puolinVääntömomentin tarkistuslaite/-anturi Suurin kiristysmomentti 1000/2 Nm	020150 1000/2
Kalibrointi molemmin puolinVääntömomentin tarkistuslaite/-anturi Suurin kiristysmomentti 1000/2 Nm	020140 1000/2

Tarvikkeet

Nelikulma-adapteri kalibrointiin Tyyppi 2	654383 2
Nelikulma-adapteri kalibrointiin Tyyppi 3	654383 3
Nelikulma-adapteri kalibrointiin Tyyppi 4	654383 4