

Koken**Kumirengas 1 1/2 tuuman hylsille, Ø: 134mm**

Tilaustiedot

Tilausnumero	653990 134
GTIN	4991644508129
Tuoteluokka	63R

Kuvaus

Malli:

Luja rakenne, joka sopii erityisesti sähkö- ja paineilmakäyttöisiin iskuruuvaimiin. Kiinnitetään poikittaisporauksen ja rengasuran avulla. Sisänelikulma DIN 3121.

Kiinnitettävä turvallisuuksista ehdottomasti sopivalla liitinsokalla ja kumirenkaalla.

Sopii:

Holkit 41 - 105 mm, jatkokappaleet, murrosnivel ja liitinkappaleet.

Sopii:

Holkeille (avainkoko): 105 mm

Tekninen kuvaus

Ø	134 mm
Tuotetyyppi	Kumirengas