

HOLEX**Liuskahiomarulla, tekstiili (A), Ø 100×100 mm, Rakeisuus: 60****Tilaustiedot**

Tilausnumero	568465 60
GTIN	4045197526663
Tuoteluokka	52E

Kuvaus**Malli:**

Kerroksittaiset hiomaliuskat kiinnitetty säteittäin hiomarullan akseliin. Vakiomitta Ø 100×100 mm tai kapea malli Ø 100×50 mm pienten pintojen työstöön. Kiinnitysreiän Ø 19 mm kiilauralla.

Käyttö:

Ruosteen-, hilseen- ja purseenpoistoon sekä pitkittäishiontaan.

Huomautus:

Leveyden mukauttamiseksi kapeilla rullilla Ø 100×50 mm käytettävä välirengassarjaa nro 568439.

Tekninen kuvaus

Suositteltu kierrosluku	3700 min ⁻¹
Rakeisuus	60
Hioma-aineen alusta	Tekstiili
Hioma-aineen lyhenne	A
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
Telan Ø	100 mm

Telan leveys	100 mm
Tuotenimen määrite	Ø 100×100 mm
Tuotetyyppi	Liuskahiomarulla, tekstiili, uritettu

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	sopii rajoituksin		
INOX	soveltuu		
Ti	sopii rajoituksin		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
puu	soveltuu		
lakka	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		