



## Mittausanturi FMT, Suurin kiristysmomentti: 150Nm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	654350 150
GTIN	5060922233035
Tuoteluokka	66D

### Kuvaus

#### Malli:

- Staattiset anturit, joissa johto (2 m), suoraan liitettävissä laitteisiin nro 654300 ja nro 654340 (automaattinen kalibrointitietojen tunnistus).
- Suoraan kiinnitettävissä työtasolle kolmella ruuvilla (ei sisälly toimitukseen).

#### Toimituksen sisältö:

##### Mukana UKAS-kalibrointitodistus oikealle.

Koosta 150 alkaen mukana ruuvaussimulaattori sähkö- ja paineilmakäyttöisten ruuvaimien tarkastukseen. Kestävässä muovilaukussa.

#### Huomautus:

Ei sovellu iskuruuvaimiin!

### Tekninen kuvaus

Suurin kiristysmomentti	150 Nm
Mittausalue	7,5 - 150 Nm
Nelikulmaliitântä	3/8 tuuma
Nelikulmaliitântä	1/2 tuuma
Kalibrointi	O4
Kiristys-suunta	Kiristys myötäpäivään

Mittaustarkkuus vääntömomentti	±0,5 %
Tarkastustodistus	Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Tuotetyyppi	Vääntömomentin tarkistuslaite

## Palvelut

Kalibrointi oikeallaVääntömomentin tarkistuslaite/-anturi Tyypin 400	020120 400
DAkS-kalibrointi oikeallaVääntömomentin tarkistuslaite/-anturi Tyypin 1000	020130 1000
DAkS-kalibrointi molemmin puolinVääntömomentin tarkistuslaite/-anturi Suurin kiristysmomentti 1000/2 Nm	020150 1000/2

## Tarvikkeet

Ruuvaustapaussimulaattori Suurin kiristysmomentti 150 Nm	654352 150
--	------------