



Katkaisulaikka STANDARD ** kivelle, Kiekon Ø: 125mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	569700 125
GTIN	9003173677872
Tuoteluokka	53T

Kuvaus

Malli:

Yleiskäyttöinen kivitkatkaisulaikka (tyyppi: **C30-BF**).

Käyttö:

Luonnon- ja tekokiven, tulenkestävän kiven ja betonin työstöön.

Tekninen kuvaus

Muoto	42
Muodon kuvaus	taivutetut
Porauksen Ø	22,23 mm
Enimmäiskierrosluku	12200 min ⁻¹
Laikan leveys	2,5 mm
Koostumus	C30-BF
Kiekon Ø	125 mm
Paksuudelle	7,5 mm

Hioma-aine	Piikarbidi SiC
Hioma-aineen lyhenne	SiC
optimoitu materiaalille	Luonnonkivi
optimoitu materiaalille	Tekokivi
optimoitu materiaalille	kivi
Käyttökone	Kulmahiomakone
suurin sallittu kehänopeus	80 m/s
Tuotetyyppi	Katkaisulaikka