



Mittausanturi FMT, Suurin kiristysmomentti: 400Nm



Tilaustiedot

Tilausnumero	654350 400
GTIN	5060922233073
Tuoteluokka	66D

Kuvaus

Malli:

- Staattiset anturit, joissa johto (2 m), suoraan liitettävissä laitteisiin nro 654300 ja nro 654340 (automaattinen kalibrointitietojen tunnistus).
- Suoraan kiinnitettävissä työtasolle kolmella ruuvilla (ei sisälly toimitukseen).

Toimituksen sisältö:

Mukana UKAS-kalibrointitodistus oikealle.

Koosta 150 alkaen mukana ruuvaussimulaattori sähkö- ja paineilmakäyttöisten ruuvaimien tarkastukseen. Kestävässä muovilaukussa.

Huomautus:

Ei sovellu iskuruuvaimiin!

Tekninen kuvaus

Mittausalue	20 - 400 Nm
Suurin kiristysmomentti	400 Nm
Nelikulmaliitântä	1/2 tuuma
Nelikulmaliitântä	3/4 tuuma
Kalibrointi	O4
Kiristys-suunta	Kiristys myötäpäivään

Mittaustarkkuus vääntömomentti	±0,5 %
Tarkastustodistus	Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Tuotetyyppi	Vääntömomentin tarkistuslaite

Palvelut

DAkS-kalibrointi oikeallaVääntömomentin tarkistuslaite/-anturi Tyyppi 1000	020130 1000
DAkS-kalibrointi molemmin puolinVääntömomentin tarkistuslaite/-anturi Suurin kiristysmomentti 1000/2 Nm	020150 1000/2
Kalibrointi oikeallaVääntömomentin tarkistuslaite/-anturi Tyyppi 400	020120 400