



Hienohiontarulla (SiC), Ø 100×100 mm, Rakeisuus: 24



Tilaustiedot

Tilausnumero	568485 24
GTIN	4027497488308
Tuoteluokka	53L

Kuvaus

Malli:

Joustava polyuretaani-hiomatela (PU), SiC-hiomarae. Mitat **Ø 100×100 mm**, reiän Ø 19 mm, kaksoiskiilaura.

Käyttö:

Naarmujen hiomiseen ja hitsaussaumojen jälkityöstöön. Tuottaa **kiiltävän pitkittäishionnan**. Erittäin pitkä käyttöikä, vakaat reunat. Sopii myös märkähiontaan pH-neutraalilla jäähdytysnesteellä.

Tekninen kuvaus

Rakeisuus	24
Sideaineen kovuusasteen kuvaus	keskikova
Hioma-aineen lyhenne	SiC
Telan Ø	100 mm
Telan leveys	100 mm
Tuotenimen määrite	Ø 100×100 mm
Suosittelun kierrosluku	900 - 1200 min ⁻¹
Tuotetyyppi	Hiomatela

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	sopii rajoituksin		
Kovametalli	sopii rajoituksin		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
kuiva	soveltuu		