



Mittausanturi FMT, Suurin kiristysmomentti: 1500Nm



Tilaustiedot

Tilausnumero	654350 1500
GTIN	5060922233110
Tuoteluokka	66D

Kuvaus

Malli:

- Staattiset anturit, joissa johto (2 m), suoraan liitettävissä laitteisiin nro 654300 ja nro 654340 (automaattinen kalibrointitietojen tunnistus).
- Suoraan kiinnitettävissä työtasolle kolmella ruuvilla (ei sisälly toimitukseen).

Toimituksen sisältö:

Mukana UKAS-kalibrointitodistus oikealle.

Koosta 150 alkaen mukana ruuvaussimulaattori sähkö- ja paineilmakäyttöisten ruuvaimien tarkastukseen. Kestävässä muovilaukussa.

Huomautus:

Ei sovellu iskuruuvaimiin!

Tekninen kuvaus

Nelikulmaliitântä	3/4 tuuma
Nelikulmaliitântä	1 tuuma
Suurin kiristysmomentti	1500 Nm
Mittausalue	30 - 1500 Nm
Kiristyssuunta	Kiristys myötäpäivään
Mittaustarkkuus vääntömomentti	±0,5 %

Tarkastustodistus

Valmistajan tarkastuspöytäkirja

Tuotetyyppi

Vääntömomentin tarkistuslaite