

Koken**IMPACT-avainhylsy, 6-kulmainen, 1 1/2 tuumaa, Avainkoko: 90mm**

Tilaustiedot

Tilausnumero	653950 90
GTIN	4991644465309
Tuoteluokka	63R

Kuvaus

Malli:

Luja rakenne, joka sopii erityisesti sähkö- ja paineilmakäyttöisiin iskuruuvaimiin. Kiinnitetään poikittaisporauksen ja rengasuran avulla. Sisänelikulma DIN 3121.

Kiinnitettävä turvallisuussyistä ehdottomasti sopivalla liitinsokalla ja kumirenkaalla.

Standardi:**DIN 3129****Raaka-aine:**

Kromimolybdeeniteräs, pinta mangaanifosfatoitu.

Huomautus:

Myös muita kokoja ja malleja on haluttaessa saatavissa.

Tekninen kuvaus

Avainkoko	90 mm
Ø poistupuolella	128 mm
Pituus	112 mm
Vääntönelikulma	1.1/2 tuuma
Irrotusprofiili	6-kulmainen holkkiavain

soveltuu käytettäväksi koneissa	kyllä
Tuotetyyppi	Avainhylsy

Tarvikkeet

Liitinsokka hylsille, 1 1/2 tuumaa Ø×Pituus 7X75 mm	653995 7X75
Kumirengas 1 1/2 tuuman hylsille Ø 95 mm	653990 95