

**Katkaisulaikka STANDARD ** kivelle, Kiekon Ø: 230mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	569700 230
GTIN	9003173675854
Tuoteluokka	53T

Kuvaus**Malli:**

Yleiskäyttöinen kivitkatkaisulaikka (tyyppi: **C30-BF**).

Käyttö:

Luonnon- ja tekokiven, tulenkestävän kiven ja betonin työstöön.

Tekninen kuvaus

Laikan leveys	3 mm
Porauksen Ø	22,23 mm
Muodon kuvaus	suorat
Enimmäiskierrosluku	6600 min ⁻¹
Muoto	41
Koostumus	C30-BF
Kiekon Ø	230 mm
Paksuudelle	9 mm

Hioma-aine	Piikarbidi SiC
Hioma-aineen lyhenne	SiC
optimoitu materiaalille	Luonnonkivi
optimoitu materiaalille	Tekokivi
optimoitu materiaalille	kivi
Käyttökone	Kulmahiomakone
suurin sallittu kehänopeus	80 m/s
Tuotetyyppi	Katkaisulaikka