

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Satinointiharja INOX-lanka 0,20 mm, Ø 100×70 mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	568435
GTIN	4017359203613
Tuoteluokka	57L

Kuvaus**Malli:**

Mitta Ø 100×70 mm, reiän Ø 19 mm, kaksoiskiilaura.

Aallotettu **INOX-lanka** kestää **erittäin hyvin** korroosiota, happoja, lipeää ja korkeita lämpötiloja. Sopii jaloteräslevyjen satinointiin.

Käyttö:

Satinointikoneilla käytetään välirengassarjaa nro 568439.

Tekninen kuvaus

Porauksen Ø	19 mm
Harjaksen paksuus	0,2 mm
Harjan leveys	70 mm
Harjasten Ø D ₁	100 mm
Tuotenimen määrite	Ø 100×70 mm
Tuotetyyppi	Satinointiharja

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	sopii rajoituksin		
INOX	soveltuu		
Ti	sopii rajoituksin		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
puu	soveltuu		
lakka	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		

Tarvikkeet

Välirengassarja6 osaa

568439