

**Liuskahiomarulla, tekstiili, uritettu (A), Ø 100×100 mm, Rakeisuus: 80****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 568466 80 |
| GTIN | 4045197526700 |
| Tuoteluokka | 52E |

Kuvaus**Malli:**

Kerroksittaiset hiomaliuskat kiinnitetty säteittäin hiomarullan akseliin. Vakiomitta Ø 100×100 mm tai kapea malli Ø 100×50 mm pienten pintojen työstöön. Kiinnitysreiän Ø 19 mm kiilauralla.

Hiontakudos uritettu.

Käyttö:

Keveyeen pitkittäishiontaan, myös hiukan kaareutuville pinnoille, erittäin mukautuva.

Huomautus:

Leveyden mukauttamiseksi kapeilla rullilla Ø 100×50 mm käytettävä välirengassarjaa nro 568439.

Tekninen kuvaus

| | |
|--------------------------------|------------------------|
| Suositteltu kierrosluku | 3700 min ⁻¹ |
| Rakeisuus | 80 |
| Hioma-aineen alusta | Tekstiili |
| Hioma-aineen lyhenne | A |
| Raudan, rikin ja kloorin osuus | < 0,1 % |

| | |
|--------------------|---------------------------------------|
| Telan Ø | 100 mm |
| Telan leveys | 100 mm |
| Tuotenimen määrite | Ø 100×100 mm |
| Tuotetyyppi | Liuskahiomarulla, tekstiili, uritettu |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|--------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Alu Mg | soveltuu | | |
| Teräs < 900 N/mm ² | soveltuu | | |
| Teräs < 1400 N/mm ² | soveltuu | | |
| Teräs < 55 HRC | soveltuu | | |
| Teräs < 60 HRC | sopii rajoituksin | | |
| INOX | soveltuu | | |
| Ti | sopii rajoituksin | | |
| GG(G) | soveltuu | | |
| CuZn | soveltuu | | |
| Muovi, lasikuitumuovi | soveltuu | | |
| puu | soveltuu | | |
| lakka | sopii rajoituksin | | |
| kuiva | soveltuu | | |