



Kiintolenkkiavain, tuuma, Avainkoko: 7/32tuuma



Tilaustiedot

Tilausnumero	613520 7/32
GTIN	4018754020072
Tuoteluokka	63A

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu. Hyvä avainkoon mittatarkkuus.

Pitävän otteen mahdollistava kaksois-T-profiilivarsi. Optimaalinen taivutuslujuus, hyvä voimansiirto. Rengaspuolella **AS-drive**-profiili. (koko 3,2 – 5; 6-kulma).

Standardi:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Raaka-aine:

Kromiseosterästä, hilseilemätön, pyöristetty ja kromattu pinta (alla nikkeliä).

Huomautus:

AS-drive – erikoisprofiili. Erittäin tarkka profiili – kehitetty ilmailu- ja avaruusteollisuuden tarpeisiin. Tällä profiililla varustetut työkalut tunnistaa **AS-drive**-merkistä. **Edut:**

- **Ruuveihin kosketetaan sivulta. – Ruuveja suojataan. – Ruuvien käyttöikä pitenee.**
- **Suurempi tartuntapinta ruuvin ja työkalun välissä. – Varma tartunta ja suurempi voimansiirto.**

Etu:

- **Ruuveihin kosketetaan sivulta. – Ruuveja suojataan. – Ruuvien käyttöikä pitenee.**
- **Suurempi tartuntapinta ruuvin ja työkalun välissä. – Varma tartunta ja suurempi voimansiirto.**

Tekninen kuvaus

kidan enimmäiskorkeus h1	3 mm
Avainkoko	7/32 tuuma
Avaimen pituus L	95 mm
Avainkoon mitat	tuumamitat

suurin lenkin korkeus $h_{2\max}$	3,2 mm
Renkaan asento	15 astetta
Tuotetyyppi	Ruuviavain