



## Avainhylsy 3/8 tuumaa Torx®-ruuveille, Torx®-profiili: E7



### Tilaustiedot

Tilausnumero	637450 E7
GTIN	4018754003679
Tuoteluokka	63A

### Kuvaus

#### Malli:

Korkealaatuisesta teräksestä taottu, viiste sisäpuolella helpottaa holkin asettamista mutterin päälle. Sisänelikulmat, standardi **DIN 3120**.

Ihanteellinen syiden suunta erityisen taontatavan ansiosta. Tiukatoleranssiset avainkoot. Jännityksetön ja kieroutumaton, öljykylvyssä karkaistu, sovitustarkkuudeltaan erinomainen. Kauttaaltaan pintaviimeistely.

#### Raaka-aine:

HPQ®-suurtehoterästä, nikkelin päällä hilseilemätön kromaus.

Vääntönelikulma: 3/8 tuuma

Profiilimitta A: 6,2 mm

Ø poistopuolella: 9 mm

Pituus: 28 mm

### Tekninen kuvaus

Ø poistopuolella	9 mm
Torx®-profiili	E7
Profiilimitta A	6,2 mm
Pituus	28 mm
Vääntönelikulma	3/8 tuuma
Irrotusprofiili	Hylsyavain TORX®-ruuveille

Tuotetyyppi

Avainhylsy