




Avainhylsy 3/8 tuumaa Torx®-ruuveille, Torx®-profiili: E8



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 637450 E8 |
| GTIN | 4018754003686 |
| Tuoteluokka | 63A |

Kuvaus

Malli:

Korkealaatuisesta teräksestä taottu, viiste sisäpuolella helpottaa holkin asettamista mutterin päälle. Sisänelikulmat, standardi **DIN 3120**.

Ihanteellinen syiden suunta erityisen taontatavan ansiosta. Tiukatoleranssiset avainkoot. Jännityksetön ja kieroutumaton, öljykylvyssä karkaistu, sovitustarkkuudeltaan erinomainen. Kauttaaltaan pintaviimeistely.

Raaka-aine:

HPQ®-suurtehoterästä, nikkelin päällä hilseilemätön kromaus.

Vääntönelikulma: 3/8 tuuma

Profiilimitta A: 7,5 mm

Ø poistopuolella: 10,5 mm

Pituus: 28 mm

Tekninen kuvaus

| | |
|------------------|----------------------------|
| Pituus | 28 mm |
| Profiilimitta A | 7,5 mm |
| Ø poistopuolella | 10,5 mm |
| Torx®-profiili | E8 |
| Vääntönelikulma | 3/8 tuuma |
| Irrotusprofiili | Hylsyavain TORX®-ruuveille |

Tuotetyyppi

Avainhylsy