



Avainhylsy sytytystulpille, 3/8 tuumaa, Avainkoko: 16mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	637310 16
GTIN	4018754003204
Tuoteluokka	63A

Kuvaus

Malli:

Taottu korkealaatuisesta teräksestä. Sisänelikulma **DIN 3120**. Ihanteellinen syiden suunta erityisen taontatavan ansiosta. Tiukatoleranssiset avainkoot sekä ruuveja ja muttereita säästävä **AS-drive**-profiili. Jännityksetön ja kieroutumaton, öljykylvyssä karkaistu, sovitustarkkuudeltaan erinomainen. Kauttaaltaan pintaviimeistely. 12-kulmaiset avainhylsy.

Raaka-aine:

HPQ®-suurtehoterästä, nikkelin päällä hilseilemätön kromaus.

Tekninen kuvaus

Ø poistopuoolella	21,7 mm
Pituus	60 mm
Irrotusprofiili	12-kulmainen holkkiavain
Sytytystulppien kiinnitystapa	Pitokumi
Avainkoko	16 mm
Vääntönelikulma	3/8 tuuma
Tuotetyyppi	Avainhylsy