



## Kiintolenkkiavainsarja, Avainten määrä: 9



### Tilaustiedot

Tilausnumero	613510 9
GTIN	4018754058273
Tuoteluokka	63A

### Kuvaus

#### Malli:

Muottiintaottu. Hyvä avainkoon mittatarkkuus.

Pitävän otteen mahdollistava kaksois-T-profiilivarsi. Optimaalinen taivutuslujuus, hyvä voimansiirto. Rengaspuolella **AS-drive**-profiili. (koko 3,2 – 5; 6-kulma).

#### Standardi:

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

#### Raaka-aine:

Kromiseosterästä, hilseilemätön, pyöristetty ja kromattu pinta (alla nikkeliä).

#### Toimituksen sisältö:

à 1 kiintolenkkiavain nro 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970: Koot 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19

#### Huomautus:

##### Etu:

- Ruuveihin kosketetaan sivulta. – Ruuveja suojataan. – Ruuvien käyttöikä pitenee.
- Suurempi tartuntapinta ruuvin ja työkalun välissä. – Varma tartunta ja suurempi voimansiirto.

### Tekninen kuvaus

Avainten määrä	9
Avainkoon mitat	metriset mitat
Renkaan asento	15 astetta

Raaka-aine	kromiterässeosta
Pinta	himmeäksi krominiklattu
Tuotetyyppi	Ruuviaivain

## Tarvikkeet

Kiintolenkkiavain Avainkoko 10 mm	613500 10
Kiintolenkkiavain Avainkoko 13 mm	613500 13
Kiintolenkkiavain Avainkoko 16 mm	613500 16
Kiintolenkkiavain Avainkoko 19 mm	613500 19
Kiintolenkkiavain Avainkoko 5,5 mm	613500 5,5
Muovinen kiinnityspidin-lukitusläppä Avainten lkm 11	611700 11
Muovinen kiinnityspidin-lukitusläppä Avainten lkm 9	611700 9
Kiintolenkkiavain Avainkoko 7 mm	613500 7
Kiintolenkkiavain Avainkoko 8 mm	613500 8
Kiintolenkkiavain Avainkoko 17 mm	613500 17
Kiintolenkkiavain Avainkoko 18 mm	613500 18