



Avainhylsy sytytystulpille, 3/8 tuumaa, Avainkoko: 18mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	637310 18
GTIN	4018754003228
Tuoteluokka	63A

Kuvaus

Malli:

Taottu korkealaatuisesta teräksestä. Sisänelikulma **DIN 3120**. Ihanteellinen syiden suunta erityisen taontatavan ansiosta. Tiukatoleranssiset avainkoot sekä ruuveja ja muttereita säästävä **AS-drive**-profiili. Jännityksetön ja kieroutumaton, öljykylvyssä karkaistu, sovitustarkkuudeltaan erinomainen. Kauttaaltaan pintaviimeistely. 6-kulmaiset avainhylsy.

Raaka-aine:

HPQ®-suurtehoterästä, nikkelin päällä hilseilemätön kromaus.

Tekninen kuvaus

Avainkoko	18 mm
Sytytystulppien kiinnitystapa	Pitokumi
Ø poistopuolella	24,2 mm
Irrotusprofiili	6-kulmaiset vaihtoholkit
Pituus	65 mm
Vääntönelikulma	3/8 tuuma
Tuotetyyppi	Avainhylsy