




Nivelhylsy, 3/8 tuumaa, Avainkoko: 14mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	637400 14
GTIN	4018754002504
Tuoteluokka	63A

Kuvaus

Malli:

Taottu korkealaatuisesta teräksestä. Sisänelikulma **DIN 3120**. Ihanteellinen syiden suunta erityisen taontatavan ansiosta. Tiukatoleranssiset avainkoot sekä ruuveja ja muttereita säästävä **AS-drive**-profiili. Jännityksetön ja kieroutumaton, öljykylvyssä karkaistu, sovitustarkkuudeltaan erinomainen. Kauttaaltaan pintaviimeistely.

Standardi:

DIN 3124 L

Raaka-aine:

HPQ®-suurtehoterästä, nikkelin päällä hilseilemätön kromaus.

Tekninen kuvaus

Pituus	48,5 mm
Ø poistopuolella	19,4 mm
Avainkoko	14 mm
Vääntönelikulma	3/8 tuuma
Irrotusprofiili	12-kulmainen holkkiavain
Tuotetyyppi	Avainhylsy

