



Kiintolenkkiavain, Avainkoko: 18mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	613500 18
GTIN	4018754018833
Tuoteluokka	63A

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu. Hyvä avainkoon mittatarkkuus.

Pitävän otteen mahdollistava kaksois-T-profiilivarsi. Optimaalinen taivutuslujuus, hyvä voimansiirto. Rengaspuolella **AS-drive**-profiili. (koko 3,2 – 5; 6-kulma).

Standardi:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Raaka-aine:

Kromiseosterästä, hilseilemätön, pyöristetty ja kromattu pinta (alla nikkeliä).

Huomautus:

Etu:

- **Ruuveihin kosketetaan sivulta. – Ruuveja suojataan. – Ruuvien käyttöikä pitenee.**
- **Suurempi tartuntapinta ruuvin ja työkalun välissä. – Varma tartunta ja suurempi voimansiirto.**

HUOMIO!

Tälle tuotteelle on myös olemassa vaihtoehto GARANTilta!

Suositteltu tuotenumero: 613600

Tekninen kuvaus

kidan enimmäiskorkeus h1	9 mm
Avainkoko	18 mm
Avaimen pituus L	200 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
suurin lenkin korkeus h _{2 max}	14 mm
Standardi	DIN 3113 A

Standardi	ISO 3318
Standardi	ISO 7738
Renkaan asento	15 astetta
Valmistusmenetelmä	muottiintaottu
Raaka-aine	kromiterässeosta
Pinta	krominiklatu
Tuotetyyppi	Ruuviavain