

**Kiintolenkkiavainsarja, Avainten määrä: 12****Tilaustiedot**

Tilausnumero	613510 12
GTIN	4018754058280
Tuoteluokka	63A

Kuvaus**Malli:**

Muottiintaottu. Hyvä avainkoon mittatarkkuus.

Pitävän otteen mahdollistava kaksois-T-profiilivarsi. Optimaalinen taivutuslujuus, hyvä voimansiirto. Rengaspuolella **AS-drive**-profiili. (koko 3,2 – 5; 6-kulma).

Standardi:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Raaka-aine:

Kromiseosterästä, hilseilemätön, pyöristetty ja kromattu pinta (alla nikkeliä).

Toimituksen sisältö:

à 1 kiintolenkkiavain nro 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970: Koot 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24

Huomautus:**Etu:**

- Ruuveihin kosketetaan sivulta. – Ruuveja suojataan. – Ruuvien käyttöikä pitenee.
- Suurempi tartuntapinta ruuvin ja työkalun välissä. – Varma tartunta ja suurempi voimansiirto.

Tekninen kuvaus

Avainten määrä	12
Avainkoon mitat	metriset mitat
Renkaan asento	15 astetta

Raaka-aine	kromiterässeosta
Pinta	himmeäksi krominiklattu
Tuotetyyppi	Ruuviavain

Tarvikkeet

Kiintolenkkiavain Avainkoko 13 mm	613500 13
Kiintolenkkiavain Avainkoko 5,5 mm	613500 5,5
Kiintolenkkiavain Avainkoko 18 mm	613500 18
Kiintolenkkiavain Avainkoko 8 mm	613500 8
Kiintolenkkiavain Avainkoko 24 mm	613500 24
Kiintolenkkiavain Avainkoko 16 mm	613500 16
Kiintolenkkiavain Avainkoko 10 mm	613500 10
Kiintolenkkiavain Avainkoko 17 mm	613500 17
Kiintolenkkiavain Avainkoko 19 mm	613500 19
Kiintolenkkiavain Avainkoko 21 mm	613500 21
Kiintolenkkiavain Avainkoko 7 mm	613500 7
Kiintolenkkiavain Avainkoko 22 mm	613500 22