



Avainhylsy 3/8 tuumaa Torx®-ruuveille, Torx®-profiili: E14



Tilaustiedot

Tilausnumero	637450 E14
GTIN	4018754003716
Tuoteluokka	63A

Kuvaus

Malli:

Korkealaatuisesta teräksestä taottu, viiste sisäpuolella helpottaa holkin asettamista mutterin päälle. Sisänelikulmat, standardi **DIN 3120**.

Ihanteellinen syiden suunta erityisen taontatavan ansiosta. Tiukatoleranssiset avainkoot. Jännityksetön ja kieroutumaton, öljykylvyssä karkaistu, sovitustarkkuudeltaan erinomainen. Kauttaaltaan pintaviimeistely.

Raaka-aine:

HPQ®-suurtehoterästä, nikkelin päällä hilseilemätön kromaus.

Vääntönelikulma: 3/8 tuuma

Profiilimitta A: 12,9 mm

Ø poistopuolella: 16,5 mm

Pituus: 28 mm

Tekninen kuvaus

Ø poistopuolella	16,5 mm
Pituus	28 mm
Torx®-profiili	E14
Profiilimitta A	12,9 mm
Vääntönelikulma	3/8 tuuma
Irrotusprofiili	Hylsyavain TORX®-ruuveille

Tuotetyyppi

Avainhylsy