



Monihampainen kuusiokolohylsy 3/8 tuumaa, XZN-ruuveille, Ruuveille: M6



Tilaustiedot

Tilausnumero	637520 M6
GTIN	4018754002689
Tuoteluokka	63A

Kuvaus

Malli:

Taottu korkealaatuisesta teräksestä. Sisänelikulma **DIN 3120**.
Ihanteellinen syiden suunta erityisen taontatavan ansiosta. Jännityksetön ja kieroutumaton, öljykylvyssä karkaistu, sovitustarkkuudeltaan erinomainen. Kauttaaltaan pintaviimeistely. Kirkas teräosa runsasseosteista erikoisterästä.

Standardi:

DIN 7422

Raaka-aine:

HPQ®-suurtehoterästä, nikkelin päällä hilseilemätön kromaus.

Tekninen kuvaus

vääntöpuolen Ø	17,8 mm
Ruuveille	M6
Pituus	52 mm
Vääntönelikulma	3/8 tuuma
Irrotusprofiili	Monihammas-ruuvinvääntimet
Tuotetyyppi	Avainhylsy