



## Ruuvinväänninkärki, 3/8 tuumaa Torx®-ruuveille lyhyt, Torx®-profiili: TX30



### Tilastiedot

Tilausnumero	637560 TX30
GTIN	4018754002863
Tuoteluokka	63A

### Kuvaus

**Malli:**

Taottu korkealaatuisesta teräksestä. Sisänelikulma **DIN 3120**. Ihanteellinen syiden suunta erityisen taontatavan ansiosta. Jännityksetön ja kieroutumaton, öljykylvyssä karkaistu, sovitustarkkuudeltaan erinomainen. Kauttaaltaan pintaviimeistely. Kirkas teräosa runsasseosteista erikoisterästä.

**Standardi:**

**DIN 7422**

**Raaka-aine:**

Kromiterässeosta 1 hilseilemätön, nikkelin päälle tehty kromaus.

### Tekninen kuvaus

vääntöpuolen Ø	17,8 mm
Profiilimita A	5,5 mm
Pituus	49 mm
Torx®-profiili	TX30
Vääntönelikulma	3/8 tuuma
Irrotusprofiili	Ruuvinväännin TORX®-ruuveille
Tuotetyyppi	Avainhylysy

