



Kiintolenkkiavainsarja, Avainten määrä: 13ZOLL



Tilaustiedot

Tilausnumero	613510 13ZOLL
GTIN	4018754080892
Tuoteluokka	63A

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu. Hyvä avainkoon mittatarkkuus.

Pitävän otteen mahdollistava kaksois-T-profiilivarsi. Optimaalinen taivutuslujuus, hyvä voimansiirto. Rengaspuolella **AS-drive**-profiili. (koko 3,2 – 5; 6-kulma).

Standardi:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Raaka-aine:

Kromiseosterästä, hilseilemätön, pyöristetty ja kromattu pinta (alla nikkeliä).

Toimituksen sisältö:

à 1 kiintolenkkiavain nro 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970: 1/4; 5/16; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4; 13/16; 7/8; 15/16; 1 Zoll

Huomautus:

Etu:

- Ruuveihin kosketetaan sivulta. – Ruuveja suojataan. – Ruuvien käyttöikä pitenee.
- Suurempi tartuntapinta ruuvien ja työkalun välissä. – Varma tartunta ja suurempi voimansiirto.

Tekninen kuvaus

Avainten määrä	13
Avainkoon mitat	tuumamitat
Renkaan asento	15 astetta

Raaka-aine	kromiterässeosta
Pinta	himmeäksi krominiklattu
Tuotetyyppi	Ruuviavain

Tarvikkeet

Kiintolenkkiavain, tuuma Avainkoko 7/8 tuuma	613520 7/8
Kiintolenkkiavain, tuuma Avainkoko 15/16 tuuma	613520 15/16
Kiintolenkkiavain, tuuma Avainkoko 3/8 tuuma	613520 3/8
Kiintolenkkiavain, tuuma Avainkoko 13/16 tuuma	613520 13/16
Kiintolenkkiavain, tuuma Avainkoko 3/4 tuuma	613520 3/4
Kiintolenkkiavain, tuuma Avainkoko 9/16 tuuma	613520 9/16
Kiintolenkkiavain, tuuma Avainkoko 1/4 tuuma	613520 1/4
Kiintolenkkiavain, tuuma Avainkoko 1 tuuma	613520 1
Kiintolenkkiavain, tuuma Avainkoko 5/16 tuuma	613520 5/16
Kiintolenkkiavain, tuuma Avainkoko 5/8 tuuma	613520 5/8
Kiintolenkkiavain, tuuma Avainkoko 1/2 tuuma	613520 1/2
Kiintolenkkiavain, tuuma Avainkoko 11/16 tuuma	613520 11/16
Kiintolenkkiavain, tuuma Avainkoko 7/16 tuuma	613520 7/16