



## Kiintolenkkiavain, Avainkoko: 4,5mm



### Tilaustiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 613500 4,5    |
| GTIN         | 4018754019113 |
| Tuoteluokka  | 63A           |

### Kuvaus

#### Malli:

Muottiintaottu. Hyvä avainkoon mittatarkkuus.

Pitävän otteen mahdollistava kaksois-T-profiilivarsi. Optimaalinen taivutuslujuus, hyvä voimansiirto. Rengaspuolella **AS-drive**-profiili. (koko 3,2 – 5; 6-kulma).

#### Standardi:

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

#### Raaka-aine:

Kromiseosterästä, hilseilemätön, pyörästetty ja kromattu pinta (alla nikkeliä).

#### Huomautus:

##### Etu:

- **Ruuveihin kosketetaan sivulta. – Ruuveja suojataan. – Ruuvien käyttöikä pitenee.**
- **Suurempi tartuntapinta ruuvien ja työkalun välissä. – Varma tartunta ja suurempi voimansiirto.**

**HUOMIO!**

Tälle tuotteelle on myös olemassa vaihtoehto GARANTilta!

Suositteltu tuotenumero: 613600

### Tekninen kuvaus

|  |                |
|--|----------------|
| Avaimen pituus L                         | 85 mm          |
| kidan enimmäiskorkeus h1                 | 4 mm           |
| Avainkoko                                | 4,5 mm         |
| Avainkoon mitat                          | metriset mitat |
| suurin lenkin korkeus h <sub>2 max</sub> | 6 mm           |
| Standardi                                | DIN 3113 A     |

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Standardi          | ISO 3318         |
| Standardi          | ISO 7738         |
| Renkaan asento     | 15 astetta       |
| Valmistusmenetelmä | muottiintaottu   |
| Raaka-aine         | kromiterässeosta |
| Pinta              | krominiklatu     |
| Tuotetyyppi        | Ruuviavain       |