



Ulkopuolinen nelikulma-avain, Avainkoko: 17mm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 623200 17 |
| GTIN | 4020772041762 |
| Tuoteluokka | 63Q |

Kuvaus

Malli:

Karkaistu varsi, kiinteästi liitetty T-väännin.

Sisänelikulma.

Standardi:

DIN 904

Raaka-aine:

Erikoisterästä, mustaksi hehkutettu.

Tekninen kuvaus

| | |
|--------------------|---------------------------|
| Varren pituus | 160 mm |
| Avainkoko | 17 mm |
| Irrotusprofiili | Nelikulmainen holkkiavain |
| Pään Ø | 34 mm |
| tyyppi | 904 |
| Valmistajamerkintä | DIN 904 |
| Standardi | DIN 904 |
| Raaka-aine | erikoisteräs |
| Pinta | mustattu |
| Tuotetyyppi | Holkkiavain |

