



Timantti-katkaisulaikka PREMIUM*** Fast Cut, Kiekon Ø: 180mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	569730 180
GTIN	9003174757979
Tuoteluokka	53T

Kuvaus

Malli:

Timantti-katkaisulaikat kuiva- ja märkähiontaan Reiän Ø 22,23 mm.

- **Nopea katkaisu hyvin leikkaavien timanttien ansiosta.**
- **Erittäin pitkä kestoikä – vähän laikkojen vaihtoja.**
- **Muuttumaton läpimitta – aina täysi leikkuusvyvyys.**
- **Vähäinen pölynkehitys – lähes kulumaton laikka.**

Erittäin hyvin leikkaava, nopea työstö, säästää hiomakonetta, siisti leikkujälki.

Ylikuumenemissuoja. **Erikoiskapea**, pinnoitteen leveys **1,2 mm** (Ø 115 / 125) ja **1,9 mm** (Ø 180 / 230).

Käyttö:

Kaikkien yleisten rakennusmateriaalien, esim. betonin (myös teräsbetonin), tiilen, luonnonkivilaattojen, keramiikan, teräksen jne. katkaisuun.

Raaka-aine:

Optimoitu: Betonikivien, graniitin, gneissin, porfyyrin, jalkakäytävän laattojen työstöön.

Huomautus:

- **Timanttipäällyste on esiteroitettu tehtaalla. Tarkista ehdottomasti pyörimissuunta!**
- **Muita timanttikatkaisulaikkoja saatavilla pyynnöstä.**

Tekninen kuvaus

Porauksen Ø	22,23 mm
Hiomakerroksen leveys	1,9 mm
Kiekon Ø	180 mm
Enimmäiskierrosluku	8488 min ⁻¹
Hioma-aine	timantti
Hioma-aineen lyhenne	D
optimoitu materiaalille	kivi
Muoto	41
Muodon kuvaus	suorat
Käyttökone	Kulmahiomakone
suurin sallittu kehänopeus	80 m/s
Tuotetyyppi	Katkaisulaikka