

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Pyöröharja Teräslanka 0,50 mm, Harjan Ø D1× reiän Ø d1 / kierre M:
115X22mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	571200 115X22
GTIN	4017359005224
Tuoteluokka	57L

Kuvaus**Malli:**

Kupera keilaharja suorasta langasta 0,50 mm **punotut** harjasniput on kiinnitetty teräskeskiöön.

Erittäin voimakas harjausteho, hyvä kulumiskestävyys.

Käyttö:

Vastapäivään punottu, ennenaikainen purkautuminen estyy varmasti.

Raskaisiin harjaustöihin, kuten hilseen, ruosteen ja kuonan poistoon, karhennukseen, metalliosien puhdistukseen, myös muottilautojen puhdistukseen.

Tekninen kuvaus

Tupsujen lkm	20
Harjaosan pituus H ₁	24 mm
Harjasten Ø D ₁	115 mm
Harjaksen paksuus	0,5 mm
Enimmäiskierrosluku	12500 min ⁻¹

Harjaosan leveys L ₁	14 mm
porauksen Ø d ₁	22 mm
Helamateriaali	Teräslanka
Punos	vastapäivään punottu
Tuotetyyppi	Pyöröharja