

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Pyöröharja (vihreä) INOX-lanka 0,30 mm, Harjan Ø D1× harjaosan leveys L1:
100X20mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	570200 100X20
GTIN	4017359004487
Tuoteluokka	57L

Kuvaus**Malli:**

Aallotetut langat on kiinnitetty säteittäisesti teräskeskiöön. **Suuri harjastiheys**, hyvä pyörintätarkkuus ja kulutuksenkestävyys. Mukautus erikokoisiin kiinnitysreikiin käyttämällä **vaihdettavia supistusrenkaita** (sisältyvät toimitukseen).

Käyttö:

Asennettavissa hioma- ja kiillotuspukkeihin tai koneisiin, joissa on taipuisa akseli. Karhennukseen, puhdistukseen, ruosteen ja hilseen poistoon jne.

Tekninen kuvaus

Harjaosan pituus H ₁	23 mm
SupistusrenkaanØ	12/12,7/16/20/22,2/25,4 mm
Harjasten Ø D ₁	100 mm
Enimmäiskierrosluku	8000 min ⁻¹
Harjan leveys	19 mm
porauksen Ø d ₁	30 mm

Tuotetyyppi

Pyöröharja