

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Taivutettu keilaharja INOX-lanka 0,50 mm, Harjan Ø D1× kierre M:
115XM14mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	571350 115XM14
GTIN	4017359044025
Tuoteluokka	57L

Kuvaus**Malli:**

Kupera **keilaharja** suorasta langasta 0,50 mm **punotut** harjasniput on kiinnitetty teräskeskistöön.

Erittäin voimakas harjausteho, hyvä kulumiskestävyys.

Käyttö:

Vastapäivään punottu, ennenaikainen purkautuminen estyy varmasti.

Soveltuu työstöön vaikeapääsysisissä paikoissa, raskaisiin harjaustöihin, kuten hilseen, ruosteen ja kuonan poistoon, karhennukseen, metalliosien puhdistukseen, myös muottilautojen puhdistukseen.

Sisäkierre M14, suoraan kiinnitystä varten **kulmahiomakoneisiin**.

Tekninen kuvaus

Harjasten Ø D ₁	115 mm
Tupsujen lkm	20
Harjaosan pituus H ₁	24 mm
Harjaksen paksuus	0,5 mm

Enimmäiskierrosluku	12500 min ⁻¹
Harjaosan leveys L ₁	12 mm
kierre M	M14
Helamateriaali	INOX-lanka
Punos	vastapäivään punottu
Tuotetyyppi	Keilaharja