

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Pyöröharja Teräslanka 0,50 mm, Harjan Ø D1× reiän Ø d1 / kierre M:
178XM14mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	571200 178XM14
GTIN	4017359016923
Tuoteluokka	57L

Kuvaus**Malli:**

Kupera keilaharja suorasta langasta 0,50 mm **punotut** harjasniput on kiinnitetty teräskeskiöön.

Erittäin voimakas harjausteho, hyvä kulumiskestävyys.

Käyttö:

Vastapäivään punottu, ennenaikainen purkautuminen estyy varmasti.

Raskaisiin harjaustöihin, kuten hilseen, ruosteen ja kuonan poistoon, karhennukseen, metalliosien puhdistukseen, myös muottilautojen puhdistukseen. **Sisäkierre M14**, suoraan kiinnitystä varten **kulmahiomakoneisiin**.

Tekninen kuvaus

Enimmäiskierrosluku	12500 min ⁻¹
Harjaksen paksuus	0,5 mm
Tupsujen lkm	32
Harjaosan pituus H ₁	38 mm

Harjasten Ø D ₁	178 mm
Harjaosan leveys L ₁	14 mm
kierre M	M14
Helamateriaali	Teräslanka
Punos	vastapäivään punottu
Tuotetyyppi	Pyöröharja